

**PROJOLLY QUART** en aluminium brillanté brossé argent et aluminium peint est un profilé arrondi qui permet de protéger les angles externes des revêtements et d'assurer leur fermeture le long du périmètre. Sa section particulière en quart de cercle et l'ensemble de ses finitions et des pièces spéciales comme les capsules internes et externes, les raccords et les bouchons de fermeture en font un profilé très recherché qui peut être utilisé avec tout type de revêtement. Lorsque la pose est terminée, nettoyer immédiatement les éventuels résidus de colle ou d'enduit sur la surface du profilé; la permanence de ces substances sur la surface peut causer la formation d'hydroxyde d'aluminium (auréoles foncées) impossible à enlever.

# PROJOLLY QUART

ALUMINIUM BRILLANTÉ, BROSSÉ, ALUMINIUM LAQUÉ



**ALUMINIUM BROSSÉ thermo packed** - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm, 15 mm - cond. 20 Pcs)

**ALUMINIUM LAQUÉ thermo packed** - longueur b. 2,7 M cond. 20 Pcs-54 ML (couleur blanc 40 Pcs-108 ML)

Article	H mm		
PJQTBS 08	8		
PJQTBS 10	10		
PJQTBS 11	11	*	
PJQTBS 125	12,5		
PJQTBS 08	8	*	
PJQTBS 10	10	*	
PJQTBS 11	11	*	
PJQTBS 125	12,5	*	
PJQTTS 08	8		
PJQTTS 10	10		
PJQTTS 125	12,5		
PJQTNS 08	8		
PJQTNS 10	10		
PJQTNS 125	12,5		
PJQTBS 06	6	*	
PJQTBS 08	8		
PJQTBS 10	10		
PJQTBS 11	11		
PJQTBS 125	12,5		


Article	H mm		
PJQTA 06-01	6		
PJQTA 08-01	8		
PJQTA 08-...	8	*	
PJQTA 10-01	10		
PJQTA 10-...	10	*	
PJQTA 11-01	11		
PJQTA 125-01	12,5		

Disponible en finition: 01 (Sur demande: 010 - 0106 - 02 - 03 - 11 - 17). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PJQTA 08... (couleur choisie, Blanc) PJQTA 08-01.


**ALU. BRONZE ANCIEN ANODISÉ BROSSÉ thermo packed** - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm		
PJQTBAS 10	10		
PJQTBAS 125	12,5		

**D'AUTRES FINITIONS DE LA GAMME COULEURS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR DEMANDE. CONTACTER LE BUREAU COMMERCIAL POUR LES QUANTITÉS MINIMALES, DÉLAIS ET COÛTS.**



### EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir le PROJOLLY QUART en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée; 2. Couper PROJOLLY QUART à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera posé le profilé; 3. Presser l'ailette de fixation de PROJOLLY QUART sur la colle; 4. Poser les carreaux en prenant soin de les aligner au profilé et de laisser un joint de 2 millimètres environ. Enlever immédiatement les résidus de colle de la surface du profilé; 5. Mastiquer soigneusement les joints entre le profilé et le carreau pour éviter la stagnation éventuelle d'eau. Enlever immédiatement les résidus d'enduit de la surface du profilé.

### GAMME COULEURS

BROSSÉ				LAQUÉ
BS - Alu. argent brossé	BRAS - Bronze ancien anod. brossé	TS - Titane brossé	NS - Noir brossé	01 - Alu. laqué blanc (9016)

### DISPONIBLE MINIMUM 100 PCS

BROSSÉ		LAQUÉ					
BOS - Alu. or brossé	BGS - Alu. Grey Gun Brossé	0106 - Alu. laqué blanc ivoire (9001)	02 - Alu. laqué gris clair (7035)	03 - Alu. laqué gris pierre (7030)	11 - Alu. laqué noir (9005)	17 - Alu. laqué beige bahama	010 - Alu. laqué blanc mat (9016)

## CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

\* Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

ALUMINIUM BRILLANTÉ BROSSÉ, LAQUÉ / PLASTIQUE

### CAPSULES ET BOUCHON - ALUMINIUM BROSSÉ

Article	H mm		
CPJQTBS .../...	08/10/11/125		
IPJQTBS .../...	08/10/11/125		
TPJQTBS .../...	08/10/11/125		
CPJQTBS 06 .../...	08/10/11/125		
IPJQTBS 06 .../...	08/10/11/125		
TPJQTBS 06 .../...	08/10/11/125		
CPJQTBRAS .../...	10/125		
IPJQTBRAS .../...	10/125		
TPJQTBRAS .../...	10/125		
CPJQTNS .../...	08/10/125		
IPJQTNS .../...	08/10/125		
TPJQTNS .../...	08/10/125		

CPJQTTS .../...	08/10/125		
IPJQTTS .../...	08/10/125		
TPJQTTS .../...	08/10/125		
CPJQTBS 06 .../...	06/08/10/11/125		
IPJQTBS 06 .../...	06/08/10/11/125		
TPJQTBS 06 .../...	06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJQTBS 10/10

### CAPSULES ET BOUCHON - ALUMINIUM LAQUÉ

Article	H mm		
CPJQTA ...-.../...	06/08/10/11/125		
IPJQTA ...-.../...	06/08/10/11/125		
TPJQTA ...-.../...	06/08/10/11/125		

### RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm		
GIJQT .../...	06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - GIJQT 10/10



CAPSULES EXTERNE



CPJQT... .../...

CAPSULES INTERNE



IPJQT... .../...

BOUCHON DE FERMETURE



TPJQT... .../...

RACCORD



GIJQT ...

News 2024

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 Pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir