



«PROJOLLY» из латуни был реализован для выполнения очень блестящих отделок с повышенной поверхностной прочностью. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.

НАТУРАЛЬНАЯ/ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ/
ХРОМИРОВАННАЯ (СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ -
MIRROR LINE) / АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм
PJON 08	8
PJON 10	10
PJON 125	12,5

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М- упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм
PJOC 06	6
PJOC 08	8
PJOC 10	10
PJOC 125	12,5



ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М



Артикул	Н мм
PJOL 06	6
PJOL 08	8
PJOL 10	10
PJOL 125	12,5

Глянцевая, окрашенная латунь не подходит для участков, где часто ходят люди и/или для участков, которые часто подвергаются абразивному износу.


ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм
PJOB 08	8
PJOB 10	10
PJOB 125	12,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
 2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
 3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
 4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
 5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
- Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имеющимися в продаже, такими как Sidol, Smac и подобными продуктами.

ТОВАР ДОСТУПЕН, ПОКА ЕСТЬ В НАЛИЧИИ

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ И ЭФФЕКТ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ / ПЛАСТИКА

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу. *

ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ - ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

Артикул	Н мм
TRJOC 06-08-10-125/...	6-8-10-12,5
G1JA 06-08-10-125/...	6-8-10-12,5

Выбрать желаемую упаковку. Например: G1JA.../10 (упаковка 10 шт) G1JA.../2 (упаковка 2 шт)



ТРJOC .../...



G1JA .../...


КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ - ГЛЯНЦЕВАЯ ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ

Артикул	Н мм
CRJOL/OC 06/...	6
IPJOL/OC 06/...	6
CRJOL/OC 08/...	8
IPJOL/OC 08/...	8
CRJOL/OC 10/...	10
IPJOL/OC 10/...	10
CRJOL/OL 125/...	12,5
IPJOL/OC 125/...	12,5

Выбрать желаемую упаковку. Например: CRJOL.../10 (упаковка 10 шт) CRJOL.../2 (упаковка 2 шт)

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:

- а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу
- б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CRJDOC 08.

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDOC 08.

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ - ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ

Артикул	Н мм
CRJOB 08/...	8
IPJOB 08/...	8
CRJOB 10/...	10
IPJOB 10/...	10
CRJOB 125/...	12,5
IPJOB 125/...	12,5

Выбрать желаемую упаковку. Например: CRJOB.../10 (упаковка 10 шт) CRJOB.../2 (упаковка 2 шт)



Капсулы левосторонние / Капсулы правосторонние. При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CRJDOC 08.

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ



CRJ... /... /...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



IPJ... /... /...