



**PROLEGANT CURVE** sono una serie di profili curvabili / sagomabili terminali e di separazione. Sono caratterizzati da una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare con facilità, in opera, forme geometriche particolari. In questo modo si possono creare disegni decorativi a piacimento, in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche, con una separazione di 6 mm di profilo levigabile. In Ottone naturale viene prodotto in barre da 2,7 ml. nelle altezze di 8 - 10 - 12,5 e 14 mm.

## PROLEGANT CURVE

OTTONE NATURALE  
SAGOMABILE / CURVABILE



**OTTONE NATURALE SAGOMABILE thermo packed 5 pz**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo    | H mm |  |  |
|-------------|------|--|--|
| PELONCV 08  | 8    |  |  |
| PELONCV 10  | 10   |  |  |
| PELONCV 125 | 12,5 |  |  |
| PELONCV 14  | 14   |  |  |

**GAMMA COLORI**




PELONCV 08



PELONCV 10




PELONCV 125



PELONCV 14



**ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**




1. Scegliere il PROLEGANT CURVE di altezza e materiale desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
4. Se necessario fissare con viti e tasselli oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.
5. Affiancare il pavimento diverso o uguale al profilo. Eventuali macchie di ossidazione possono essere facilmente eliminate con prodotti chimici specifici (Sidol - Smac, ecc).

**PROLEGANT CURVE** sono una serie di profili curvabili/sagomabili terminali e di separazione. Sono caratterizzati da una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare con facilità, in opera, forme geometriche particolari. In questo modo si possono creare disegni decorativi a piacimento, in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche, con una separazione di 6 mm di profilo levigabile. In Alluminio anodizzato argento viene prodotto in barre da 2,7 ml. nelle altezze di 8 - 10 - 12,5 mm.

## PROLEGANT CURVE

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO  
SAGOMABILE / CURVABILE



**ALLUMINIO ANOD. ARGENTO SAGOMABILE thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo    | H mm |  |  |
|-------------|------|--|--|
| PELAACV 08  | 8    |  |  |
| PELAACV 10  | 10   |  |  |
| PELAACV 125 | 12,5 |  |  |

**GAMMA COLORI**




PELAACV 08




PELAACV 10



PELAACV 125



**ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**



1. Scegliere il PROLEGANT CURVE di altezza e materiale desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
4. Se necessario fissare con viti e tasselli oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.
5. Affiancare il pavimento diverso o uguale al profilo. Eventuali macchie di ossidazione possono essere facilmente eliminate con prodotti chimici specifici (Sidol - Smac, ecc).

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare