




**PROTERMINAL CURVE** - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 6 мм. Сделан из натуральной латуни длина 2.7 м, высота 8-10-12.5 и 14 мм.

## PROELEGANT CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ  
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ




**СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ В ТЕРМОУПАКОВКЕ**  
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М


**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**



Артикул	H mm		
PELONCV 08	8		
PELONCV 10	10		
PELONCV 125	12,5		
PELONCV 14	14		



**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**



1. Выбрать PROELEGANT CURVE с необходимой высотой и материалом. 2. Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. 3. Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACSHINE. 4. В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).



**PROTERMINAL CURVE** - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 6 мм. Сделан из алюминий анодированный серебро длина 2.7 м, высота 8-10-12.5 мм.

## PROELEGANT CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО  
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ




**СГИБАЕМЫЙ АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО В ТЕРМОУПАКОВКЕ**  
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М


**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**



Артикул	H mm		
PELAACV 08	8		
PELAACV 10	10		
PELAACV 125	12,5		



**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**



1. Выбрать PROELEGANT CURVE с необходимой высотой и материалом. 2. Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. 3. Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACSHINE. 4. В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).



\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 шт.