




PROBRASTER является очень элегантным защитным профилем, придает ступеням эффект антискольжения. Выполнен из полированной латуни и анодированного алюминия. Верхняя часть – рифленая, для лучшего сцепления. Обязателен к применению в общественных заведениях в соответствии с нормами безопасности. Рекомендуется для изысканных помещений и ступеней из дерева, керамики, меламина/ламината, мрамора или натуральных камней. Высота 8, 10, 12,5 мм.

PROBRASTER

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ, АЛЮМ.НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОД.СЕРЕБРО. РИФЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ термоупаковка 5 шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
РВРОН 10	10
РВРОН 125	12,5

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ термоупаковка
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М


Артикул	Н мм
РВРОЛ 10	10
РВРОЛ 125	12,5

АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ термоупаковка 5 шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М


Артикул	Н мм
РВРАА 08	8
РВРАА 10	10
РВРАА 125	12,5

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО термоупаковка
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
РВРАА 08	8
РВРАА 10	10
РВРАА 125	12,5



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите PROBRASTER требуемого цвета и ширины соответственно толщине плитки (лестницы).
2. Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте.
3. Заполните пустые промежутки под профилем клеевым средством для кафельной плитки.
4. Нанесите клеевое средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеевое средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки.
5. Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля и заполняя внутреннюю часть клеевым средством.

Следы от окисления в группе полированной/натуральной латуни можно с легкостью удалить с помощью специальных химических продуктов (Сидол-Смак).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



PROSTAIR BOTTON / STRIP это антискользкий кнопка/планка для пола из нержавеющей стали AISI 316. он имеет функцию сигнализации пола и лестницы для слепых.

PROSTAIR BOTTON доступный диаметром 3,5 см и толщиной 5 мм, основание 2 см для крепления

PROSTAIR BOTTON STRIP доступный длиной 28,5 см, шириной 3,5 см и толщиной 5 мм.

три точки крепления 2 см в высоту

PROSTAIR BOTTON/STRIP

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316/L1.4404-V4A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ




PROSTAIR BOTTON - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ - упак. 20шт

Артикул	Ø mm
PTRB 3520/20	35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. поместите PROSTAIR BOTTON TEMPLATE в нужную область.
2. отметьте, где делать отверстия.
3. сделать отверстие 4 мм для глубины 2,5 см.
4. заполните отверстие PROBAND FIX.
5. вставьте PROSTAIR BOTTON в отверстие.




PROSTAIR BOTTON STRIP - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A САТИНИРОВАННАЯ - упак. 10шт

Артикул	L x H mm
PTRB 28035/10	280 X 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. поместите PROSTAIR BOTTON STRIP в нужную область.
2. отметьте, где делать отверстия.
3. сделать отверстие 4 мм для глубины 2,5 см.
4. заполните отверстие PROBAND FIX.
5. Вставьте PROSTAIR BOTTON STRIP в отверстие.



PROSTAIR BOTTON TEMPLATE для PROSTAIR BOTTON


ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE размером 30 x 44,5 см, имеется 48 отверстий диаметром 4 мм, что помогает забить положение продуктов

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

упак. 4шт

Артикул	L x H mm
PTRTEM/4	445 x 300



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.